

Fénykábel SOOC-DS-P-M4-2-R15

Cikkszám: 552805

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Mérési eljárás | Reflexiós fénykapcsoló |
| Minimális tárgyméret | 0.1 mm |
| Fénykábel - jellemzők | Pontosság |
| Hatótáv | 65 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -55 °C...70 °C |
| Fejméret | M4 |
| Száloptika hossza | 2 m |
| Min. hajlítási sugár | 15 mm |
| Max. meghúzási nyomaték | 2 Nm |
| Külső Ø | 1 mm |
| Ház alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Fénykábel alapanyaga | PE |
| Védettség | IP66 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |