

# fénykábel

## SOOC-DS-P-M4-1-R15

Cikkszám: 552807

FESTO

SOE4 optikai készülékekhez illeszkedik.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Reflexiós fényérzékelő
Minimális tárgyméret	0.1 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Pontosság
Munkatartomány	65 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	M4
Optikai kábel hossza	1 m
Min.hajlítási sugár	15 mm
Max.meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső átmérő	1 mm
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III