

fénykábel

SOOC-DS-M6-2-R25-T1


Cikkszám: 552809

Kifutó termék

FESTO

[SOE4 optikai készülékhez illeszkedik.](#)

[Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Reflexiós fényérzékelő
Minimális tárgyméret	0.1 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Nagy hőmérséklet
Munkatartomány	150 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 115 °C
Méret, fej	M6
Optikai kábel hossza	2 m
Min.hajlítási sugár	25 mm
Max.meghúzási nyomaték	3 Nm
Külső átmérő	2.2 mm
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III