


fénykábel SOOC-DS-M-A11-2-R25

Cikkszám: 552810

FESTO

SOE4 optikai készülékekhez illeszkedik.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Mérési eljárás | Reflexiós fényérzékelő |
| Minimális tárgyméret | 0.15 mm |
| Optikai kábel - különleges tulajdonságok | Sor |
| Munkatartomány | 130 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -55 ... 70 °C |
| Méret, fej | Négyszögletes 19x25x6 mm |
| Optikai kábel hossza | 2 m |
| Min.hajlítási sugár | 25 mm |
| Külső átmérő | 2.2 mm |
| Material housing | Sárgaréz nikkelezett |
| Material fibre-optic | PE |
| Védettség | IP66 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |