

fénykábel SOOC-DS-Q-2-R25


Cikkszám: 552811

Kifutó termék

FESTO

SOE4 optikai készülékhez illeszkedik.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Fix-focus
Minimális tárgyméret	0.1 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Fix-focus
Munkatartomány	2 ... 10 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	Négyszögletes 13x19,6x5 mm
Optikai kábel hossza	2 m
Min.hajlítási sugár	25 mm
Külső átmérő	2.2 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III