

# fénykábel

## SOOC-TB-M4-2-R25-S4

Cikkszám: 552813

FESTO

SOE4 optikai készülékekhez illeszkedik.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Mérési eljárás	Egyutas fénysorompó
Minimális tárgytér	0.35 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Standard
Munkatartomány	400 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	M4
Optikai kábel hossza	2 m
Hüvely hossza	40 mm
Min.hajlítási sugár	25 mm
Max.meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső átmérő	2.2 mm
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás