

fénykábel

SOOC-TB-H-M4-1-R40


Cikkszám: 552817

Kifutó termék

FESTO

[SOE4 optikai készülékhez illeszkedik.](#)

[Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Egyutas fénySOROMPÓ
Minimális tárgyméret	0.2 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Nagy munkaterület
Munkatartomány	650 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	M4
Optikai kábel hossza	1 m
Min.hajlítási sugár	40 mm
Max.meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső átmérő	2.2 mm
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III