

fénykábel

SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Cikkszám: 552820

FESTO

SOE4 optikai készülékekhez illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Mérési eljárás	Egyutas fénysorompó
Minimális tárgyátmérő	0.05 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Pontosság
Munkatartomány	30 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	M3
Optikai kábel hossza	2 m
Hüvely hossza	40 mm
Min.hajlítási sugár	10 mm
Max.meghúzási nyomaték	1 Nm
Külső átmérő	1 mm
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ: optikai kábel	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1