

Fénykábel SOOC-DS-M6-2-R25

Cikkszám: 552836

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési eljárás	Reflexiós fénykapcsoló
Minimális tárgytátmérő	0.1 mm
Fénykábel - jellemzők	Standard
Hatótáv	140 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 °C...70 °C
Fejméret	M6
Száloptika hossza	2 m
Min. hajlítási sugár	25 mm
Max. meghúzási nyomaték	3 Nm
Külső Ø	2.2 mm
Ház alapanyaga	Rézötvözet PVC nikkelezett
Fénykábel alapanyaga	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III