

fénykábel

SOOC-DS-M6-2-R25-S4


Cikkszám: 552837

Kifutó termék

FESTO

SOE4 optikai készülékhez illeszkedik.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|------------------------------------|
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Mérési eljárás | Reflexiós fényérzékelő |
| Minimális tárgyméret | 0.1 mm |
| Optikai kábel - különleges tulajdonságok | Standard |
| Munkatartomány | 140 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -55 ... 70 °C |
| Méret, fej | M6 |
| Optikai kábel hossza | 2 m |
| Hüvely hossza | 40 mm |
| Min.hajlítási sugár | 25 mm |
| Max.meghúzási nyomaték | 3 Nm |
| Külső átmérő | 2.2 mm |
| Material housing | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material fibre-optic | PE |
| Védettség | IP66 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |