

fénykábel

SOOC-DS-H-M6-1-R40


Cikkszám: 552841

Kifutó termék

FESTO

SOE4 optikai készülékhez illeszkedik.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Reflexiós fényérzékelő
Minimális tárgyméret	0.1 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Nagy munkaterület
Munkatartomány	200 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	M6
Optikai kábel hossza	1 m
Min.hajlítási sugár	40 mm
Max.meghúzási nyomaték	3 Nm
Külső átmérő	2.2 mm
Material housing	Nikkelezett réz
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III