

# aktívszenes szűrő MS6-LFX-1/2-U-HF

Cikkszám: 552927

FESTO

MS sorozathoz. Műszakilag olajmentes sűrített levegő.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Aktív szén szűrő
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	2,500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 30 °C
Maradék olaj tartalom	0.003 mg/m3
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,500 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	Aktív szén
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet