


nyomásfokozó DPA-40-10-CRVZS2

Cikkszám: 552928

FESTO

nyomásfokozó és rozsdamentes acél sűrítettlevegő tartály kombinációja.



Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú átmérő	40 mm
Térfogat	2 l
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Ikerdugattyús nyomásfokozó sűrítettlevegő tartállyal manométerrel visszacsapószeleppel
Nyomás látjelző	manométerrel
Output pressure 2	0.45 ... 1 MPa
2 kimeneti nyomás	4.5 ... 10 bar
Output pressure 2	65.25 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
Mpa nyomásszabályzási tartomány	0.45 ... 1 MPa
Nyomásszabályozási tartomány	4.5 ... 10 bar
psi nyomásszabályzási tartomány	65.25 ... 145 psi
1 bemeneti nyomás	2 ... 8 bar
Tápnomás 1 Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
Tápnomás 1 psi	29 ... 116 psi
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	4,400 g
Felfogási mód	horonyanyával
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-10
Pneumatikus csatlakozás 2	KD4
Pneumatikus csatlakozás 3	Hangtompító
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of air reservoir	erősen ötvözött acél, rozsdamentes