

aktívszenes szűrő MS9-LFX-3/4-U

Cikkszám: 552996

FESTO

Fém csésze, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	9
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Aktív szén szűrő
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	6,500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 30 °C
Maradék olaj tartalom	0.003 mg/m3
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2,000 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	Aktív szén
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet
Material screen	PA