


# csatlakozó lécc

## MHJ9-PN16

Cikkszám: 553123

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	10 mm
Szelephelyek max.száma	16 Vevő kívánsága szerinti kivitel is lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Gyártmány súlya	390 g
Felfogási mód	tartó derékszöggel
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	nem közösített
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy