


## csatlakozó lécz

### MHJ9-P16

Cikkszám: 553125

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	10 mm
Szelephelyek max.száma	16 Vevő kívánsága szerinti kivitel is lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Gyártmány súlya	428 g
Felfogási mód	tartó derékszöggel
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy