



Nyomásérzékelő SPAB-B2R-G18-2N-M8

Cikkszám: 553149

FESTO

-1...1 bar relatív nyomással.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Engedély | C-Tick c UL us - Recognized (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform |
| Mért érték | Relatív nyomás |
| Mérési eljárás | Piezorezisztív nyomásérzékelő mutatóval |
| Nyomás méréstartomány kezdeti érték | -1 bar |
| Nyomás méréstartomány végérték | 1 bar |
| Túlterhelési tartomány | 5 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés nem lehetséges |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 50 °C |
| Kapcsoló kimenet | 2xNPN |
| Kapcsolási funkció | szabodon programozható |
| Kapcsoló elem funkció | átkapcsolható |
| Kapcsolási pont reprodukálhatóság | 0.1 % |
| Max.kimeneti áram | 100 mA |
| Pontosság kijelzés végkitésér | 1 %FS |
| Rövidzár védett | igen |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 12 ... 24 V |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | üzemi feszültséghez |
| Elektromos csatlakozás | Csatlakozó kerek alakú EN 60947-5-2 szerint M8x1 4 sarkú |
| Felfogási mód | választható/egyéb becsavarható tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | Külső menet: G1/8 Belső menet: M5 |
| Gyártmány súlya | 45 g |
| Anyag információ, ház | ABS-erősítés PBT erősítésű |
| Kijelző típusa | Világító LCD, többszínű |
| Ábrázolható egység(ek) | bar inchH2O inchHg kPa psi mmHg kgf/cm ² |
| Kapcsolási állapot jelző | LCD sárga |

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------|--|
| Beállítási lehetőségek | Teach-In kijelzőn és gombokon keresztül |
| Manipulációbiztosítás | PIN-Code |
| Küszöbérték beállítási tartomány | 0 ... 100 % |
| Hiszterézis beállítási tartomány | 0 ... 90 % |
| Védettség | IP40 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |