

membránkészlet DADB-S1-63-S376-425

Cikkszám: 553515

FESTO

ISO 6432 szerinti szabványos hengerhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	57 mm
Méret	63
Lökettartomány	376 ... 425 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	117 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	169 g
Felfogási mód	menetes csappal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adapter components	PA erősítésű
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes