

Műanyag tömlő PLN

Cikkszám: 553850

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	4 mm...16 mm
Belső Ø	2.9 mm... 12 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...14 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint Víz a gyártói nyilatkozat szerint: www.festo.com
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
Szín	kék barna sárga zöld természetes piros fekete ezüst fehér
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PE