

# műanyag tömlő PAN-16X2-SI-100

Cikkszám: 553893

FESTO

külső méretre kalibrált, hővel és mechanikusan jól terhelhető.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Külső átmérő                                     | 16 mm  |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 94 mm  |
| Belső átmérő                                     | 12 mm  |
| Min.hajlítási sugár                              | 67 mm  |
| Tubing characteristics                           | Suitable for energy chains                     |
| Temperature-dependent operating pressure         | -0.095 ... 1.4 MPa                             |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás                | -0.95 ... 14 bar                               |
| Temperature-dependent operating pressure         | -13.775 ... 203 psi                            |
| Engedély   | TÜV  |
| Maritime classification                          | see certificate                                |
| Tanúsítványt kiállító hely                       | B 013277 0506 00                               |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint  |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B2-L                                 |
| Környezeti hőmérséklet                           | -30 ... 80 °C                                  |
| Gyártmány súlya a hosszról függően               | 0.092 kg/m                                     |
| Pneumatikus csatlakozás                          | 16 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz |
| Szín   | ezüst  |
| Shore keménység                                  | D 55 +/-3                                      |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform                                   |
| Material tubing                                  | TPE-A  |