

műanyag tömlő PAN-12X1,75-GE

Cikkszám: 553934

FESTO

külső méretre kalibrált, hővel és mechanikusan jól terhelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	64 mm
Belső átmérő	8.4 mm
Min.hajlítási sugár	29 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.7 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 246.5 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.06 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	12 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	sárga
Shore keménység	D 55 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-A