


# elektromos csatlakozás

## CECX-S-S4

Cikkszám: 553979

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Környezeti hőmérséklet	5 ... 55 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	10 - 95 %
Védettség	IP20
Védettségi osztály	III
Gyártmány súlya	31 g
Rezgésállósági vizsgálat	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ütésállósági vizsgálat	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (félszínusz)
Soros interfész, száma	1
Soros interfész, típus	RS 485-A/422-A
Soros interfész, csatlakoztatástechnika	Csatlakozó Sub-D 9 sarkú
Soros interfész, átviteli arány	1200 ... 115000 Bit/s szoftverrel beállítható
Soros interfész, galvanikus elválasztás	nem