


elosztó tömb MS6N-FRM-FRZ

Cikkszám: 554102

FESTO

két nyomásszabályozó szelep közötti közdarabként alkalmazható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Elágazó modul |
| Üzemi nyomás | 0 ... 20 bar |
| Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban | 14,600 l/min |
| Normál névleges átáramlás kimenet felfelé | 10,400 l/min |
| Normál névleges átáramlás kimenet lefelé | 9,850 l/min |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 163 g |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | NPT1/2-14 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | NPT1/2-14 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Alumínium présöntvény |