


# derékszögű csatlakozó lap

## VABF-S2-2-A1G2-N12

Cikkszám: 555703

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	58.1 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	359 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium ötvözet