



szabályozó lap

VABF-S2-2-R2C2-C-10

Cikkszám: 555774

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 54 mm |
| A következő szabványon alapul: | ISO 5599-2 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Pneumatikus többszintű kiépítés | Nyomásszabályozó 2-höz |
| Szabályozó funkció | Állandó kimenő nyomás szekunder lefűvással |
| Manométer választás | lehetséges |
| Mpa nyomásszabályzási tartomány | 0.1 ... 1 MPa |
| Nyomásszabályozási tartomány | 1 ... 10 bar |
| psi nyomásszabályzási tartomány | 14.5 ... 145 psi |
| 1 bemeneti nyomás | 0.5 ... 10 bar |
| Tápnymás 1 Mpa | 0.05 ... 1 MPa |
| Tápnymás 1 psi | 7.25 ... 145 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Védettség | IP65 NEMA 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 1,230 g |
| Felfogás fajtája: többszintű kiépítés | láncoló lapra egyedi csatlakozólapra |
| Manométer csatlakozás | szorító kapoccsal |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | Alumínium présöntvény |