


# Motorkábel NEBM-T1G6-T1G6-10

Cikkszám: 556798

FESTO

motor és vezérlő összekötéséhez



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Vezetési tulajdonság                            | vonzólóláncos alkalmazásra megfelelő              |
| Szennyeződés foka                               | 3   |
| Védettség                                       | szerelt állapotban<br>IP65                        |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -40 ... 90 °C                                     |
| Környezeti hőmérséklet                          | -50 ... 90 °C                                     |
| Min.kábel hajlítási sugár                       | 60 mm   |
| Kábelszerkezet                                  | árnyékolt<br>6 x 1 mm <sup>2</sup>                |
| Kábel átmérő                                    | 8 mm  |
| Kábelhossz                                      | 10 m  |
| Anyag megjegyzés                                | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz<br>RoHS konform |
| Anyag információ, kábelköpeny                   | TPE-U(PUR)  |