


# L hosszú csőcsavarzat

## QSL-F-G3/8-12

Cikkszám: 556852

FESTO

Fém, külső menet külső hatlapfejűvel, hőmérséklettartomány 150°C-ig.



### Adatlap

| Jellemző                                    | Érték   |
|---|---|
| Méret                                       | Standard                                      |
| Névleges méret                              | 8.8 mm  |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen    | tömítő gyűrű                                  |
| Konstruktív felépítés                       | Push-pull elv                                 |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar                              |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| KBK korrózióállósági osztály                | 3   |
| Élelmiszeripari biztonság                   | gyártói nyilatkozat szerint                   |
| Környezeti hőmérséklet                      | 0 ... 150 °C                                  |
| Engedély                                    | Germanischer Lloyd                            |
| Max.meghúzási nyomaték                      | 25 Nm   |
| Gyártmány súlya                             | 61.7 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                   | G3/8  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                   | 12 mm külső átmérőjű csőhöz                   |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform                                  |
| Anyag információ, ház                       | Sárgaréz<br>krómozott és nikkelezett          |
| Anyag információ, menet tömítés             | FPM   |
| Anyag információ, cső tömítés               | FPM   |