

# Zárócsavar QSC-F-M7-I

Cikkszám: 556856

FESTO

Fém kivitel, hőmérséklettartomány 150°C-ig.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Max.meghúzási nyomaték	3.5 Nm
Gyártmány súlya	2 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz krómozott és nikkelezett
Anyag információ, menet tömítés	FPM
Anyag információ, cső tömítés	FPM