


láncolt lap VABV-S6-1Q-G12

Cikkszám: 556989

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	43 mm
Rezgésállóság	Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Lökőpróba 2-es pontosságú osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
Megjegyzés a kényszerített dinamizáláshoz	Kapcsolási frekvencia legalább 1/hónap
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	570 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	Alumínium présöntvény