


# axiális készlet EAMM-A-E20-32B

Cikkszám: 556991

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	100 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E20
Interfészkód, motor In	32B
Anyag megjegyzés	RoHS konform