

axiális készlet EAMM-A-E48-52C

Cikkszám: 556995

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	1,210 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E48A E48B
Interfészkód, motor In	52C
Anyag megjegyzés	RoHS konform