

# axiális készlet EAMM-A-L62-100A

Cikkszám: 557988


★ Sztenderd termék program

Kifutó termék

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	47 Nm
Gyártmány súlya	1,610 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L62
Interfészkód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform