


Axiális készlet EAMM-A-L95-140A

Cikkszám: 557994

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	143 Nm
Gyártmány súlya	3,710 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L95
Interfész kód, motor In	140A
Anyag megjegyzés	RoHS konform