

Csatlakozó EAMD-32-32-11-16X20

Cikkszám: 558001

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	11 mm
2. tartó átmérője	16 mm
Méret	32
Névleges hossz	32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	126 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis