


Tengelykapcsoló ház EAMK-A-L38-38A

Cikkszám: 558011

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	81 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L38
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	38 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis