

tengelykapcsoló ház

EAMK-A-L48-48A

Cikkszám: 558012

FESTO

alkalmas a következőkhöz: EGC-....-TB-hez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	171 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L48
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	48A
Anyag megjegyzés	RoHS konform