


motor karima EAMF-A-L27-40G

Cikkszám: 558015

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	165 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L27
Interfész kód, motor In	40G
Anyag megjegyzés	RoHS konform