


# hajtótengely EAMB-18-9-8X16-10X12

Cikkszám: 558035

FESTO

üreges tengellyel rendelkező hajtóművek csatlakoztatásához.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	8 mm
Felfogó átmérő 2	10 mm
Méret	70
Névleges hossz	16 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.838 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	12 Nm
Gyártmány súlya	29 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform