


# hajtótengely EAMB-34-6-25X26-23X27

Cikkszám: 558037

FESTO

üreges tengellyel rendelkező hajtóművek csatlakoztatásához.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	25 mm
Felfogó átmérő 2	23 mm
Méret	120
Névleges hossz	26 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	18.2 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	100 Nm
Gyártmány súlya	201 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform