


# axiális készlet EAMM-A-S62-100A

Cikkszám: 558167

☆ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	2,050 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S62
Interfész kód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform