


axiális készlet EAMM-A-S62-140A

Cikkszám: 558168

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	2,870 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S62
Interfész kód, motor In	140A
Anyag megjegyzés	RoHS konform