

# Műanyag tömlő PLN-4X0,75-BL

Cikkszám: 558205

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték   |
|--|---|
| Külső Ø  | 4 mm  |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 25 mm   |
| Belső Ø  | 2.9 mm  |
| Min. hajlítási sugár                           | 12 mm   |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa  |
| Engedély                                       | TÜV   |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00  |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)   |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L  |
| Tiszta szoba osztály                           | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges  |
| Élelmiszerekkel használható                    | Lásd a bővebb anyaginformációt  |
| Környezeti hőmérséklet                         | -30 °C...80 °C  |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.0056 kg/m   |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz<br>3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával<br>3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz |
| Szín   | kék   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis   |
| Tömlő alapanyaga                               | PE  |