

# csatlakozó

## EAMC-56-58-24-25

Cikkszám: 558316

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	24 mm
Felfogó átmérő 2	25 mm
Méret	56
Névleges hossz	58 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	128 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	265 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform