

Dugaszolható T-csavarzat NPQM-T-G12-Q12-P10

Cikkszám: 558747

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 11 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | Tömítőgyűrű |
| Kialakítás | T forma |
| Kötegméret | 10 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...232 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...70 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 9 Nm |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése | ± 20% |
| Terméksúly | 82 g |
| Rögzítés módja | 20 mm-es hatlapfejű csavar |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/2 külső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 12 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Tömlőtömítés alapanyaga | NBR |