


dugaszolható csatlakozó NPQM-D-Q10-S12-P10

Cikkszám: 558774

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 9 mm |
| Konstrukció | Egyenes alak |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Gyártmány súlya | 20 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Push-in sleeve diameter 12 mm |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 10 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Nikkelezett réz |
| Material of tubing seal | NBR |