

csatlakozó hüvely NPQM-D-S12-E-P10

Cikkszám: 558815

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	10 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Gyártmány súlya	14 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozó: QS-12
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozó: QS-12
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz