


# Axiális készlet EAMM-A-A19-42A

Cikkszám: 558895

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	19
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	1.06 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	2.2 Nm
Gyártmány súlya	270 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform