


Axiális készlet EAMM-A-A22-70A

Cikkszám: 558898

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	22
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	6.06 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	8 Nm
Gyártmány súlya	480 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform