


# Csatlakozó EAMC-30-35-8-9

Cikkszám: 558903

FESTO

EGSA konzolos hajtóműhöz illeszkedik.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	8 mm
Felfogó átmérő 2	9 mm
Méret	30
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	12,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	6.06 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	5.1 Nm
Gyártmány súlya	45 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform