

fojtó-visszacsapó szelep



VFOC-S-S4-Q4

Cikkszám: 559723

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-4
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozó: QS-4
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	bedugható dugós csatlakozóval
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	0 ... 100 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	60 ... 100 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 170 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	130 ... 160 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	9.2 g
Útmutatás a 2 pneumatikus csatlakozáshoz	Suitable for Festo QS connections only
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet eloxált fekete
Material release ring	POM
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material swivel fitting	Horgany présöntvény